

## Service Dryers


## Service-Filter

Length tolerance  $\pm 2$  mm  
Molecular sieve: Molsiv adsorbent XH-9,  
for all refrigerants

Längentoleranz  $\pm 2$  mm  
Molekular-Sieb: Molsiv adsorbent XH-9,  
für alle Kältemittel geeignet




SF2



| Designation<br>Bezeichnung | Capacity<br>Inhalt<br>g | Inner Ø<br>Innen Ø<br>A mm | B mm | Ø<br>D mm | Length<br>Länge<br>L mm | Part No<br>Best.-Nr. |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------|------|-----------|-------------------------|----------------------|
| SF2-15 – 2.5 x 5           | 15                      | 2.5                        | 5.0  | 19        | 120                     | 9881158              |
| SF2-15 – 2.5 x 6.5         | 15                      | 2.5                        | 6.5  | 19        | 120                     | 9881157              |
| SF2-20 – 2.5 x 5           | 20                      | 2.5                        | 5.0  | 19        | 141                     | 9881150              |
| SF2-20 – 2.5 x 6.5         | 20                      | 2.5                        | 6.5  | 19        | 141                     | 9881145              |
| SF2-30 – 2.75 x 6.5        | 30                      | 2.75                       | 6.5  | 24        | 140                     | 9881140              |
| SF2-30 – 6.5 x 6.5         | 30                      | 6.5                        | 6.5  | 24        | 140                     | 9881139              |
| SF2-50 – 6.5 x 6.5         | 50                      | 6.5                        | 6.5  | 24        | 190                     | 9881137              |



SF3




| Designation<br>Bezeichnung | Capacity<br>Inhalt<br>g | Fits tubes, inner Ø<br>Rohranschlüsse, inner Ø |      |     | Ø<br>D mm | Length<br>Länge<br>L | Part No<br>Best.-Nr. |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|------|-----|-----------|----------------------|----------------------|
| SF3-20                     | 20                      | 6.5                                            | 2.5  | 6.5 | 19        | 146                  | 9884942              |
| SF3-30                     | 30                      | 6.5                                            | 2.75 | 6.5 | 24        | 145                  | 9884943              |

Length tolerance  $\pm 2$  mm  
Molecular sieve: Molsiv adsorbent XH-9,  
for all refrigerants

Längentoleranz  $\pm 2$  mm  
Molekular-Sieb: Molsiv adsorbent XH-9,  
für alle Kältemittel geeignet



STU



| Designation<br>Bezeichnung | Capacity<br>Inhalt | Outer Ø<br>Aussen Ø |      | D  | I   | L   | Part No<br>Best.-Nr. |
|----------------------------|--------------------|---------------------|------|----|-----|-----|----------------------|
|                            | g                  | A                   | B    | mm | mm  | mm  |                      |
| STU-10                     | 10                 | 4.8                 | 6.35 | 19 | 105 | 225 | 9881136              |
| STU-15                     | 15                 | 4.8                 | 6.35 | 19 | 125 | 250 | 9881135              |
| STU-20                     | 20                 | 5.6                 | 6.35 | 24 | 120 | 245 | 9881134              |
| STU-30                     | 30                 | 5.6                 | 6.35 | 24 | 142 | 235 | 9881132              |

Strainers Accumulators


Sammelflaschen




AC1



AC1



AC2



AC3

Production according to customer's  
request.  
Inform about needed dimensions.  
Prices on request.

Produktion auf Kundenwunsch.  
Teilen Sie uns die Abmessungen mit.  
Preise auf Anfrage.